












Liner PRO



LINPRO-SENSOR

Micro wave sensor te gebruiken bij de LINER PRO.

Instelmogelijkheden zijn : Detectie radius (10%/50%/75%/100%),
Wachttijd (tijd dat de lamp blijft branden nadat niemand meer werd
gedetecteerd) 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min. Daglicht
sensor instelbaar (uitgeschakeld/50lux/10lux/2lux, standby periode
(wanneer lange tijd niemand werd gedetecteerd kan de lichtsterkte
gedurende : 0s/10s/1min/5min/10min/30min/1uur/nooit af)
ingesteld worden naar (10%/20%/30%/50%).



Technische gegevens


| Productnummer | Barcode | Lichtkleur(CCT) | IP waarde | Lumen |
|---------------|-------------------|------------------|-----------|----------------|
| LINPRO-SENSOR | LH-1918 | - | 20 | - |
| Wattage | Lengte | Hoogte | Breedte | Spreidingshoek |
| - | 1437MM | - | 65MM | - |
| CRI Ra | Lxx @Ta=25°C | Afwerkingskleur | MacAdam | IK |
| - | - | Wit | - | - |
| Dimbaar | Driver ingesloten | Constante stroom | ENEC/TÜV | Verpakt per |
| - | - | - | - | - |

Bestektekst*

Micro wave sensor te gebruiken bij de LINER PRO. Instelmogelijkheden zijn : Detectie radius (10%/50%/75%/100%), Wachtijd (tijd dat de lamp blijft branden nadat niemand meer werd gedetecteerd) 5s/30s/1min/5min/10min/20min/30min. Daglicht sensor instelbaar (uitgeschakeld/50lux/10lux/2lux, standby periode (wanneer lange tijd niemand werd gedetecteerd kan de lichtsterkte gedurende : 5s/10s/1min/5min/10min/30min/1uur/nooit af) ingesteld worden naar (10%/20%/30%/50%).

* Beschikbaar op de website

Fotometrische curve



Toepassingen

Productieruimtes / Winkelruimtes / Magazijnen / Parkings (ondergronds, bovengronds, half open) / Klaslokalen / Gangen / Sportzalen / Kleedruimtes / Expo hallen / Perfecte 1op1 vervanger voor bestaande TL8/5 installaties

Extra info

Alle informatie, bestekteksten, foto's, technische tekeningen, aansluitschema's, fotometrische .LDT files, vindt u terug via deze klikbare directe link : https://www.voltron.be/product/NL/91/1918/Liner_PRO--LINPRO-SENSOR of kunnen aangevraagd worden via uw contactpersoon.

Directe link website



Product barcode



* L H - 1 9 1 8 *



De naam en het logo van Voltron® evenals de namen van de producten maken deel uit van de Voltron® Lighting Group en deze zijn beschermd door de nationale en internationale wetten. De gebruiksrechten, reproductierechten evenals de intellectuele rechten zijn exclusief eigendom van de Voltron® Lighting Group. Voltron® besteedt veel aandacht aan de juistheid en volledigheid van de informatie. Zij kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onjuistheid en/of weglating. Alle afbeeldingen en teksten zijn beschermd onder de copywrite wetgeving en mogen niet gebruikt worden of vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming.